

**CLAR
ENT**

HEAT TRANSFER VINYL

FICHA TECNICA**GLITTER**

Película de transferencia térmica de poliéster tratada con brillantina diseñada para aplicaciones de corte.

Colores o diseños disponibles.

Flake(FK-01~FK-82)

ESPECIFICACIONES.

- Grosor (excluyendo 100 micrones del liner de PET): 85 mic.
- Tamaño: 500mm * 50m por rollo.

EMBALAJE


- Volumen de caja :
165*165*525mm, 6kg

CONDICIÓN DE TRANSFERENCIA

- Temperatura: 150°C
- Tiempo de presión: 10 segundos.
- Condición de depilado: Depilar en caliente.

COMO USAR.

1. Cortar la imagen en espejo en el lado termofusible
2. Elimina las partes innecesarias.
3. Coloca el vinil sobre la prenda.
4. Aplica con presión y calor de plancha.
5. Retire la película trasera del portador de PET cuando esté caliente



TELAS RECOMENDADAS

100% algodón, 100% poliéster
Mezclas de poliéster/algodón, Acrílicos

Toda la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que consideramos fiables. Sin embargo, no podemos garantizar rendimiento para condiciones que no están bajo el control del fabricante. Antes de usar, determine la idoneidad del producto para su uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con el uso de este producto del vendedor y la única obligación del fabricante será reemplazar la cantidad del producto que el fabricante demuestre que es defectuoso.